

TECHSPEC®

Adaptateur Monture S Femelle à SM05 Mâle



Female S-Mount to Male 0.535 x40 TPI, #88-952

Stock **#88-952** 5 In Stock

-

1

+

€58²⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€58,20 prix unitaire
Qté 5-9	€51,81 prix unitaire
Qté 10-25	€47,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Thread Adapter

Type:

Thread Adapter	Function:
Propriétés physiques et mécaniques	
5.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
Black Anodized Aluminum (6061-T6)	Construction:
7.0	Longueur Totale (mm):
16.0	Diamètre Externe (mm):
10.9	Ouverture Utile CA (mm):
Filetage & montage	
S-Mount to 0.535 x 40 TPI (SM05)	Type de Filetage:
Female to Male	Thread Termination:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

DESCRIPTION PRODUIT

- Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
- Conception à profil bas pour minimiser la longueur d'extension
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T TECHSPEC® garantissent que tous les types de filetage du [Système de Tube](#) sont compatibles les uns avec les autres. Cela comprend les filetages de monture C, S et T, les filetages du Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM1) et ID05 (0,535" x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM05). Tous les adaptateurs filetés ont un profil bas pour minimiser la longueur de rallonge. Ils ont également une construction en aluminium anodisé noir pour assurer un minimum de reflets à l'intérieur d'un système. Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T sont idéaux pour l'extension du système et fonctionnent avec tout composant optique utilisant les types de filetage pris en charge.