

TECHSPEC® Plaque de Support de Filtre



#86-018

Stock **#86-018** 5 In Stock

- 1 + €53.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€53,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Black Anodized Aluminum

Remarque:

Fixed

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

50 Dia.

Dimensions (mm):

Épaisseur (mm):

10.00

Plate Inner Diameter (mm):

30.0

Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):

38.0

Filetage & montage

Filetage:

(2) 6 mm Rod Holes, (3) C'Bore Holes, (3) M3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 233:

Conforme

Description produit

- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de [composants optiques](#). Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin® interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: [Support de Filtre et Support Interchangeable](#).