

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Monture Optique Rabattable, Impériale



Flip Mount



Stock **#19-409** **6 In Stock**

-

1

+

€99^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-24	€99,00 prix unitaire
Qté 25-49	€77,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flip Mount

Function:

English

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.40	Épaisseur (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
<100	Repeatability (μrad):

Filetage & montage

8-32 C'bore, 1/4"-20 Female, 8-32 Female	Filetage:
1/4" - 20, 8-32	Compatible Post:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- L'épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 μrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques

Les Montures Optiques Rabattables 90° sont idéales pour basculer facilement les optiques montées dans et hors de la trajectoire du faisceau. Une répétabilité angulaire de <100 μrad permet de garantir que les optiques montées conservent leur alignement par rapport au chemin optique après des ajustements répétés de la monture. Ces montures rabattables comportent à la fois des trous de montage à filetage femelle et lamés pour une plus grande polyvalence. Les Montures Optiques Rabattables 90° sont conçues avec une épaisseur de 25,4 mm (1") pour maintenir des hauteurs de fonctionnement simples et cohérentes entre les éléments optiques lorsqu'ils sont montés sur un **tige optique**. Les trous de montage sont disponibles en options métriques (taraudage M4 et contre-alésage M4 avec filetage interne M6) ou impériaux (taraudage 8/32 et contre-alésage 8/32 avec filetage interne 1/4-20) pour une adaptabilité à tout système optique de paillasse.