

Monture Optique Rabattable, Métrique



Flip Mount



Stock #19-408 **15 In Stock**

€99.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-24	€99,00 prix unitaire
Qté 25-49	€77,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Function:
 Flip Mount

Type:
 Metric

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 **Épaisseur (mm):**

Black Anodized Aluminum **Construction:**

<100 **Repeatability (μrad):**

Filetage & montage

Filetage:
M4 C'bore, M6 x 1.0 Female, M4 x 0.7 Female

Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 247:
[Conforme](#)

Description produit

- L'épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 μrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques

Les Montures Optiques Rabattables 90° sont idéales pour basculer facilement les optiques montées dans et hors de la trajectoire du faisceau. Une répétabilité angulaire de <100 μrad permet de garantir que les optiques montées conservent leur alignement par rapport au chemin optique après des ajustements répétés de la monture. Ces montures rabattables comportent à la fois des trous de montage à filetage femelle et lamés pour une plus grande polyvalence. Les Montures Optiques Rabattables 90° sont conçues avec une épaisseur de 25,4 mm (1") pour maintenir des hauteurs de fonctionnement simples et cohérentes entre les éléments optiques lorsqu'ils sont montés sur un [tige optique](#). Les trous de montage sont disponibles en options métriques (tarudage M4 et contre-alésage M4 avec filetage interne M6) ou impériaux (tarudage 8/32 et contre-alésage 8/32 avec filetage interne 1/4-20) pour une adaptabilité à tout système optique de paillasse.