

Guide de Lumière Fibre Optique Flexible, 1/2" x 36"



1/2" Flexible Fiber Optic Light Guide

Stock #39-370 3-4 JOURS



1



€390,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€390,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
50.8

Diamètre (pouces):
0.50

Longueur (pouces):
36.00

Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Fraction d'Emballage (%): 82% nominal
Indice du Coeur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-946 MX: #66-908
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner