

1/4" x 36" Dual Branch Light Guide



Stock #54-202 3-4 JOURS

- 1 +

€244,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€244,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1

Diamètre Fibre (pouces):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)

Longueur (pouces):
36.00

Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Tolérance Longueur (pouces): ± 0.5
Fraction d'Emballage (%): 82.00
Indice du Cœur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Pertes de Transmission: 6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-944 MX: #66-905
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
