

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Guide de Lumiere a Deux Bras, 7/4" X 48"



Stock #53-045 3-4 JOURS

1 €271,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€271,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):  
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):  
38.1

Diamètre Fibre (pouces):  
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)

Longueur (pouces):  
48.00

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.55                                                                        |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-40 to +107                                                         |
| <b>Diamètre Fibre (µm):</b><br>50.00                                                                          |
| <b>Tolérance Longueur (pouces):</b><br>± 0.5                                                                  |
| <b>Fraction d'Emballage (%):</b><br>82.00                                                                     |
| <b>Indice du Cœur n<sub>d</sub>:</b><br>1.581                                                                 |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub> :</b><br>1.487                                                          |
| <b>Pertes de Transmission:</b><br>6% per foot at 600nm                                                        |
| <b>Type d'Éclairage:</b><br>Fiber Optic Light Guide                                                           |
| <b>Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:</b><br>SX: <a href="#">#38-944</a><br>MX: <a href="#">#66-905</a> |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 2000                                                           |
| <b>Géométrie:</b><br>Spot Light                                                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 174:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>RoHS:</b><br>Non Conforme                                    |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |

---