

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Guide de Lumiere Fibre Optique Flexible, 1/4" X 48"



1/4" Flexible Fiber Optic Light Guide

Stock #39-367 3-4 JOURS



1



€199,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€199,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1

Diamètre (pouces):
0.25

Longueur (pouces):
48.00

Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Fraction d'Emballage (%): 82% nominal
Indice du Coeur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-944 MX: #66-905
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

