

Germanium, 12.7mm, Uncoated, ISP Optics IR Right Angle Prism | GE-RP-12

See More by [ISP Optics](#)



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Stock **#25-040** 3-4 JOURS

- 1 +

€1.180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:

Uncoated

Substrat: ☐

Germanium (Ge)

Qualité de Surface:

60-40

Type:

Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Tolérance Angulaire (arcmin): ±10
Ouverture Utile (%): 85.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 18.00
Longueur des Côtés (mm): 12.70
Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviation du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14
Planéité de Surface (P-V): 2λ
Numéro de Modèle: GE-RP-12

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner