

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union



SUBMIT

Filtre Passe-Haut SCHOTT GG-475, 50,8 x 50,8 mm

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#46-058** FIN DE SÉRIE CONTACT



1



€49,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€49,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Position de Coupure λ_c (nm):
475±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
475.00

Densité (g/cm³):

2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT GG475
Longueur (mm): 50.80
Traitement: Uncoated
Couleur: Yellow
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 550.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 92.00
Limite du Stopband λ_s (nm): 410.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 531.00
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 50.80
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d : 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner