


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #66-300 ☐ En Stock



1



€276,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€276,00

Qté 10+

€244,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 ±0.10

Numéro de Verre/Filtre:
G9

Substrat: ☐

Lumilass
Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Indice de Réfraction n_d: 1.694
Température de Transformation (°C): 660.00
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Type: Color Filter
Pic d'Émission (nm): 540.00
Bande d'Excitation (nm): 200 - 390
Pic d'Excitation (nm): 365.00
Sensibilité Min.: ~1μW/cm ²

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme