

Filtre Monté de Vision Industrielle M30,5 x 0,50, Vert



Mounted Machine Vision Filters

Stock #21-760 3-4 JOURS



1



€133,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€133,00

Qté 10+

€126,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Gamme de Blocage (nm):
200-470, 600-971

Ouverture Utile CA (mm):
25.50

Traitement:
Hard Coated

Filetage Filtre: M30.5 x0.50
Couleur: Green
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 525.00
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 80.00
Épaisseur de Monture (mm): 5.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.0
Diamètre Externe (mm): 32.50
Épaisseur du Substrat (mm): 1.3
Type: Mounted Imaging Filter
Transmission Min. (%): ≥85

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner