

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Pied Amortisseur Hémisphérique en Sorbothane (lot de 4)



Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

Stock **#35-264** **20+ In Stock**

€33²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-2	€33,25 prix unitaire
Qté 3+	€29,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Universal **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

1.0 **Épaisseur (pouces):**

Sorbothane **Construction:**

2.00 **Diamètre (pouces):**

25-38 per bumper **Capacité de Charge (lbs):**

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d'efficacité d'absorption) et dissipent l'énergie (70% d'humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d'autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l'équipement jusqu'à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane 1/4-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d'épaisseur. Le haut de l'hémisphère est collant alors que l'autre est feutre. Monture 1/4-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d'épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.

;