

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Pied Amortisseur Hémisphérique en Sorbothane (lot de 4)



Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

Stock **#35-264** **7 In Stock**

-

1

+

€33²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€33,25 prix unitaire
Qté 3+	€29,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Universal

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):

1.0	
Sorbothane	Construction:
2.00	Diamètre (pouces):
25-38 per bumper	Capacité de Charge (lbs):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d'efficacité d'absorption) et dissipent l'énergie (70% d'humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d'autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l'équipement jusqu'à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane ¼-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d'épaisseur. Le haut de l'hémisphère est collant alors que l'autre est feutre. Monture ¼-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d'épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.