

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore Hoya L42 (420 nm), 50 mm de dia., 2,5 mm d'epaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-852 3-4 JOURS

1 €88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
420.00 ±5

Densité (g/cm³):
2.59

Numéro de Verre/Filtre: Hoya L42	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement:	Uncoated
Couleur:	Yellow
Qualité de Surface:	60-40
Température de Transformation (°C):	550
Épaisseur (mm):	2.50
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1
Type:	Longpass Filter
Longueur d'Onde:	VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.2
Facteur de Réflexion P _d :	0.92
Biseau:	Protective as needed
Δλ (nm):	<25
TH (%):	>85

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner