

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya R70 (700 nm), 12,5 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-888 3-4 JOURS

-

1

+

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00

Qté 11+
€28,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00 ±10

Densité (g/cm³): 2.86
Numéro de Verre/Filtre: Hoya R70
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 525
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P _d : 0.91
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner