

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya R70 (700 nm), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-889 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€44,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00

Qté 11+
€39,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00 ±10

Densité (g/cm³):
2.86

Numéro de Verre/Filtre: Hoya R70	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement: Uncoated	
Couleur: Black	
Qualité de Surface: 60-40	
Température de Transformation (°C): 525	
Épaisseur (mm): 1.00	
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1	
Type: Longpass Filter	
Longueur d'Onde: IR	
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2	
Facteur de Réflexion P _d : 0.91	
Biseau: Protective as needed	
Δλ (nm): <45	
TH (%): >85	

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner