

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore Hoya R1830 (IR), 50 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-789** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€108,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€108,00

Qté 11+
€96,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 830.00
Densité (g/cm³): 2.75
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 260.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya RT830
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner