

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #18-763 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

1 €169,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€169,00

Qté 11+
€149,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 330.00
Densité (g/cm³): 2.78
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 140.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U330
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner