

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore Hoya UV36N (360 nm), 50,8 x 50,8 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-829 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
360.00 ±7

Densité (g/cm³): 2.52
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV36N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 587
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P _d : 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <40
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner