

# Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Y44 (440 nm), 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-855 3-4 JOURS

-

1

+

**€32,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
440.00 ±5

Densité (g/cm³):  
2.59

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya Y44</a> |  |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |  |
| Traitement:<br>Uncoated                             |  |
| Couleur:<br>Yellow                                  |  |
| Qualité de Surface:<br>60-40                        |  |
| Température de Transformation (°C):<br>570          |  |
| Épaisseur (mm):<br>1.00                             |  |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.1                   |  |
| Type:<br>Longpass Filter                            |  |
| Longueur d'Onde:<br>VIS                             |  |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2              |  |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :<br>0.92       |  |
| Biseau:<br>Protective as needed                     |  |
| Δλ (nm):<br><25                                     |  |
| TH (%):<br>>85                                      |  |

Conformité réglementaire

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |  |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |  |