

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #18-868 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 50.00	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 480.00 ±5	
Densité (g/cm³): 2.67	

Numéro de Verre/Filtre: Hoya Y48	
Substrat: ☐ Colored Glass	
Traitement: Uncoated	
Couleur: Yellow	
Qualité de Surface: 60-40	
Température de Transformation (°C): 560	
Épaisseur (mm): 2.50	
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1	
Type: Longpass Filter	
Longueur d'Onde: VIS	
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2	
Facteur de Réflexion P _d : 0.92	
Biseau: Protective as needed	
Δλ (nm): <25	
TH (%): >85	

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	