

[Afficher tous les 102 produits de la même famille.](#)

## Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-33F4XLS-C-HQ

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front)



Stock **#78-203** [CONTACT](#)

- 1 + €570<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €570,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

## Espace téléchargement

Color **Spectre:**

## Caractéristiques du produit

Color Camera **Type:**

U3-33F4XLS-C-HQ **Numéro de Modèle:**

IDS Imaging Development Systems **Fabricant:**

uEye+ XLS **Série de Caméras:**

## Propriétés physiques et mécaniques

32.5 x 32.5 x 14 (excludes connectors and lens mount) **Dimensions (mm):**

17 **Poids (g):**

Board Level **Logement:**

## Capteur

Not Specified **Tampon d'Image:**

1/1.8" **Type de Capteur:**

5.10 **Résolution (MegaPixels):**

49.00 **Taux d'Image (fps):**

2,448 x 2,048 **Pixels (H x V):**

2.74 x 2.74 **Taille de Pixel, H x V (µm):**

6.708 x 5.612 **Aire Active, H x V (mm):**

Sony IMX568 **Composante d'Imagerie:**

Progressive Scan CMOS **Capteur:**

Global **Type d'Obturateur:**

12 bit **Profondeur de Pixel:**

0.009ms - 2000ms **Contrôle d'Exposition:**

70.00 **Gamme Dynamique (dB):**

USB3 Vision **Machine Vision Standard:**

## Electrical

0.5 - 1.2 **Consommation de Puissance (W):**

## Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0 **Interface:**

USB 3.0 micro-B **Connecteur:**

Power over USB **Alimentation d'Énergie:**

8-pin connector **GPIO Connector Type:**

## Filetage & montage

C/CS-Mount **Monture:**

## Environnement & durabilité

0 to +55 **Température d'Utilisation (°C):**

-20 to +80 **Température de Stockage (°C):**

---

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

---

## Description produit

- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la [plateforme SDK IDS peak](#) qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d'IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation