

Caméra Couleur USB 3 IDS Imaging U3-3560XCP-C-HQ, 1/3"

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)



Stock **#24-142** 3-4 JOURS



1



€265,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€265,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: uEye XCP
Numéro de Modèle: U3-3560XCP-C-HQ
Composante d'Imagerie: onsemi AR0234
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 2.30
Pixels (H x V): 1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.00 x 3.00
Aire Active, H x V (mm): 5.76 x 3.60
Taux d'Image (fps): 73.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: 18µs - 2s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 0.5 - 1
GPIOs: 1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 61
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner