

Caméra Couleur sur Circuit USB 3 IDS Imaging U3-3561XLE-C-HQ, 1/3"

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View)



Stock **#24-149** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€179,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€179,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: N/A
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: uEye XLE
Numéro de Modèle: U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.1
Composante d'Imagerie: onsemi AR0234
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 2.30
Pixels (H x V): 1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.00 x 3.00
Aire Active, H x V (mm): 5.76 x 3.60
Taux d'Image (fps): 73.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: 18µs - 2s
Connecteur: USB Type-C
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 0.5 - 1
GPIOs: 1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 Not Connected, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm): 36 x 36 x 21 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 13
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Back Panel (Right Angle)
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 8-Pin Connector
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner