

Caméra Couleur 1/1,8" USB 3, U3-3886LE-C-HQ d'IDS

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (M12, Full Housing, Front View)



Stock **#24-118** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€415,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€415,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: uEye LE
Numéro de Modèle: U3-3886LE-C-HQ Rev.1.2
Composante d'Imagerie: Sony IMX178
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 6.41
Pixels (H x V): 3,088 x2,076
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.40 x2.40
Aire Active, H x V (mm): 7.41 x4.98
Taux d'Image (fps): 54.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 14µs - 1s
Connecteur: USB Type-C
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 1 - 1.5
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm): 47 x46 x25 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 36
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Back (Right Angle)
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: N/A
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner