

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)



Stock **#24-147** CONTACT



1



€320,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€320,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: uEye XCP
Numéro de Modèle: U3-38J0XCP-C-HQ
Composante d'Imagerie: Sony IMX415
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 8.40
Pixels (H x V): 3,864 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (µm): 1.45 x 1.45
Aire Active, H x V (mm): 5.60 x 3.15
Taux d'Image (fps): 25.10
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 32µs - 1.9s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 0.5 - 1
GPIOs: 1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 32
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner