

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (M12, Full Housing, Front View)



Stock **#24-170** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€179,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€179,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: uEye XLE
Numéro de Modèle: U3-38J6XLE-C-HQ Rev.1.1
Composante d'Imagerie: Sonu IMX415
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 8.00
Pixels (H x V): 3,864 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (µm): 1.45 x 1.45
Aire Active, H x V (mm): 5.60 x 3.15
Taux d'Image (fps): 25.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 32µs - 1.9s
Connecteur: USB Type-C
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 0.5 - 1
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm): 47 x 46 x 24 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 30
Monture: M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel (Right Angle)
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: N/A
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner