

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock **#16-878** FIN DE SÉRIE CONTACT



1



€874,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€874,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
711.24

Uniformité de la Densité des Rainures
(rainures/mm):
0.001

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1500 - 1800
Efficacité Minimum (%) : ≥95 @ 1500 - 1800nm
Dimensions (mm) : 31.80 x 20.00
Angle d'Incidence (°) : 35.55 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 30.80 x 19.00
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 31.80
Numéro de Modèle : 1358003
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.95 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 20.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner