


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Coherent®](#)



Stock #16-858 3-4 JOURS

- 1 +

€2.445,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.445,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Période (nm):
139 ±6.95

Profondeur de Rainure (nm):
50 ±7.5

Largeur de Ligne (nm):
70 ±7

Dimensions (mm): 25.00 x25.00
Ouverture Utile CA (mm): 24.00 x24.00
Traitement: Uncoated
Construction: RIE Grating
Longueur (mm): 25.00
Numéro de Modèle: 1304119
Substrat: ☐ Single Crystal Silicon
Qualité de Surface: 60-40 (within CA)
Épaisseur (mm): 0.68 ±0.05
Type: Nanopatterned Silicon Stamp
Largeur (mm): 25.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner