

TECHSPEC®

Support de Filtre de 25,4mm de Dia., Ouverture utile de 21,5mm



#85-649

Stock **#85-649 2 In Stock**

-

1

+

€53⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€53,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Circular

Type d'Optique:

Recommended for use with #86-018.

Remarque:

Fixed

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

30 x60	
14.00	Épaisseur (mm):
21.5	Ouverture Utile CA (mm):
Filetage & montage	
25.0 - 25.4	Taille des optiques compatibles (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de [composants optiques](#). Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin® interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: [Support de Filtre et Support Interchangeable](#).