

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Monture pour Diaphragmes Iris de 22 mm de dia. ext.



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Stock #23-123 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €46⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-4 | €46,00 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €41,50 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €37,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Iris Compatible (mm):

22.0

Diamètre Externe (mm):

39.0

Épaisseur (mm):

6.00

Hauteur de l'axe optique (mm):

19.05

Filetage & montage

Filetage:

M4 x0.7 and 8-32

Filetage d'Écrou:

4-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 235:

Conforme

Description produit

- De Nombreuses Options de Diamètres d'Iris Disponibles
- Construction en Aluminium Anodisé Résistante
- Vis de Blocage Incluse

Les Montures de Diaphragme Iris s'adaptent à nos dimensions de [diaphragme d'iris](#) les plus populaires et sont fabriquées en aluminium anodisé noir résistant. Ces montures présentent toute une variété d'options de montage sur tiges impériales différentes et chacune utilise une vis de blocage intégrée pour garantir une fixation sécurisée.

Informations techniques



| Iris Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Stock No. |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------------------|
| 19.8 | 30.8 | 19.8 | 6.1 | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32 | #53-918 |
| 37.0 | 50.8 | 37.0 | 9.0 | 9.5 | 2.8 | 6-32 | 25.0 | 1/4-20 | #53-919 |
| 53.0 | 66.0 | 53.0 | 9.9 | 9.5 | 3.0 | 6-32 | 32.7 | 1/4-20 | #53-920 |
| 70.0 | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 42.7 | 1/4-20 | #53-921 |
| 21.0 | 32.0 | 21.0 | 6.2 | 9.5 | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32 | #54-862 |
| 38.0 | 52.0 | 38.0 | 9.1 | 9.5 | 3.2 | 6-32 | 25.6 | 1/4-20 | #54-863 |
| 54.0 | 67.0 | 54.0 | 8.9 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 33.2 | 1/4-20 | #54-864 |
| 72.0 | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | 1/4-20 | #54-865 |

