

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

## Monture pour Diaphragmes Iris de 40 mm de dia. ext.



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Stock #23-130 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €46<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-4	€46,00 prix unitaire
Qté 5-9	€41,50 prix unitaire
Qté 10-25	€37,50 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

**Diamètre Iris Compatible (mm):**  
40.0

**Diamètre Externe (mm):**  
78.0

Épaisseur (mm):

6.50

Hauteur de l'axe optique (mm):

38.10

## Filetage & montage

Filetage:

M4 x0.7 and 8-32

Filetage d'Écrou:

4-40

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 235:

Conforme

## Description produit

- De Nombreuses Options de Diamètres d'Iris Disponibles
- Construction en Aluminium Anodisé Résistante
- Vis de Blocage Incluse

Les Montures de Diaphragme Iris s'adaptent à nos dimensions de [diaphragme d'iris](#) les plus populaires et sont fabriquées en aluminium anodisé noir résistant. Ces montures présentent toute une variété d'options de montage sur tiges impériales différentes et chacune utilise une vis de blocage intégrée pour garantir une fixation sécurisée.

## Informations techniques



Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

