

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Monture de Diaphragme Iris pour Diamètre d'Iris 70mm



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Stock **#53-921** 20+ In Stock

-

1

+

€92⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€92,00 prix unitaire
Qté 5-9	€81,60 prix unitaire
Qté 10-25	€75,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
	Diamètre Iris Compatible (mm):
70.0	
	Diamètre Externe (mm):
86.0	
	Épaisseur (mm):
9.50	

Filetage & montage

	Filetage:
1/4-20	
	Filetage d'Écrou:
6-32	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 235:
Conforme	

Description produit


• De Nombreuses Options de Diamètres d'Iris Disponibles

• Construction en Aluminium Anodisé Résistante

• Vis de Blocage Incluse

Les Montures de Diaphragme Iris s'adaptent à nos dimensions de [diaphragme d'iris](#) les plus populaires et sont fabriquées en aluminium anodisé noir résistant. Ces montures présentent toute une variété d'options de montage sur tiges impériales différentes et chacune utilise une vis de blocage intégrée pour garantir une fixation sécurisée.

Informations techniques



Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

