

## Mire de Contraste Réfléchissante pour Caméras ISO-14524



Stock **#58-944** **1 In Stock**

- 1 + €483<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-4	€483,00 prix unitaire
Qté 5+	€460,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

No **NST Certification:**

### Propriétés physiques et mécaniques

395.00 **Longueur (mm):**

200 x 356 **Taille de Motif (mm):**

240.00 **Largeur (mm):**

12 **Nombre de Motifs:**

31.4 x 31.4 **Taille de Point (mm):**

## Propriétés optiques

Reflective Photo Paper **Substrat:**

**Densité Optique OD:**  
Background: 0.84  
Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70,  
0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)

## Description produit

- Détermine la Gamme Dynamique de Caméras
- 12 Niveaux de Gris

La mire de contraste réfléchissante est conçue pour déterminer la gamme de densité optique qu'un système d'imagerie peut capturer. Cette mire est en accordance avec les spécifications ISO-14524.