

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur USB JAI Go-X, 2402C-USB, 1/2,3", 2,3 MP



Stock #29-155 1 In Stock

-

1

+

€700^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€700,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Spectre:	
Color	
Caractéristiques du produit	
Type:	
Color Camera	
Numéro de Modèle:	
GOX-2402C-USB	
Fabricant:	
JAI	
Série de Caméras:	

Go-X	
Propriétés physiques et mécaniques	
29 x 29 x 51.5	Dimensions (mm):
65	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
1/2.3"	Type de Capteur:
2.30	Résolution (MegaPixels):
162.00	Taux d'Image (fps):
1,920 x 1,200	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
6.6 x 4.1	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX392	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
8/10/12 Bit	Profondeur de Pixel:
USB3 Vision	Machine Vision Standard:
Electrical	
4.3	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB 3.1 Gen 1	Interface:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #29-171 Europe: #29-171 Japan: #29-171 Korea: Not Available China: Not Available	Alimentation d'Énergie:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
6-pin Hirose	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Environnement & durabilité	
-5 to +45	Température d'Utilisation (°C):
-25 to +60	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Résolution jusqu'à 12,3 MP
- Versions USB et GigE disponibles
- La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)

Les Caméras Série JA[®] Go-X sont conçues pour être des caméras compactes, industrielles et fiables, avec une excellente qualité d'image. Avec une résistance aux chocs et aux vibrations de qualité industrielle (80G/10G) et d'une excellente dissipation thermique, ces caméras sont idéales pour les usines et les chaînes de montage. Conçues avec une grande variété de fonctionnalités, ces caméras sont capables de prendre en charge la région d'intérêt (ROI), la compensation des taches avec correction de l'ombrage, ainsi que la sortie 8, 10 et 12 bits. Les Caméras Série JA[®] Go-X sont disponibles dans des résolutions allant de 2,3 à 12,3 MP avec des sorties USB ou Gigabit Ethernet (GigE). Un [logiciel téléchargeable](#) est disponible pour les options GigE et USB.

;