

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Fermer, Dia. Optique Max. de 108,0 mm, et Monture Cinématique 6"



#53-040

Stock **#53-040 2 In Stock**

-

1

+

€1.220⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.220,00 prix unitaire
Qté 5-9	€1.135,70 prix unitaire
Qté 10-25	€1.079,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt

Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (pouces):

4.25	
	Poids (lbs):
3.35	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	
	Angle d'Inclinaison (°):
±4.0	

Filetage & montage

	Taille des optiques compatibles (mm):
5.50 - 108.00	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
 - Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu'à 4 ¼"
 - Fine résolution angulaire cinématique
- Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu'à 4Z¼". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermoir centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermoir d'être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le montage se compose d'un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L'ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.

Informations techniques

