

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Fermeur, Dia. Optique Max. de 108,0 mm



#53-038 Jaw Clamp

Stock **#53-038 3 In Stock**

- 1 + €820⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4	€820,00 prix unitaire
Qté 5-9	€722,20 prix unitaire
Qté 10-25	€664,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Type:**

Circular **Type d'Optique:**

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (pouces):

4.25

0.69

Poids (lbs):

Construction:

Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

5.50 - 108.00

Compatible Post:

8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 235:

Conforme

Description produit

- Montage autonome du fermail (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
- Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu'à 4 1/4"
- Fine résolution angulaire cinématique

Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu'à 4 1/4". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermail centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermail d'être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le montage se compose d'un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L'ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.

Informations techniques

