

Fermer, Dia. Optique Max. de 108,0 mm



#53-038 Jaw Clamp

Stock

#53-038

3 In Stock

-

1

+

€820⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€820,00 prix unitaire
Qté 5-9	€722,20 prix unitaire
Qté 10-25	€664,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Type:

Circular

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (pouces):

4.25	
	Poids (lbs):
0.69	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	
Filetage & montage	
	Taille des optiques compatibles (mm):
5.50 - 108.00	
	Compatible Post:
8-32	
Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 235:
Conforme	

Description produit

- Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
- Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu'à 4 ¼"
- Fine résolution angulaire cinématique

Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu'à 42¼". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermoir centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermoir d'être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le monture se compose d'un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L'ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.

Informations techniques

