

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore Hoya L37 (370 nm), 25,4 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #66-049 3-4 JOURS

- 1 +
 €44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
 25.40

Position de Coupure λ_c (nm):
 370±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 370.00 ±6
Densité (g/cm³): 3.26
Numéro de Verre/Filtre: Hoya L37
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 440
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner