

Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 2-1R Lumenera

See More by [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Lumenera INFINITY Microscopy Cameras



Stock **#33-272** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.425,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.425,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 2.0

Type:
Color Microscopy Camera

Fabricant:
Teledyne Lumenera

Filetage: 2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: INFINITY
Numéro de Modèle: INFINITY2-1R
Composante d'Imagerie: Sony ICX205
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/2"
Résolution (MegaPixels): 1.40
Pixels (H x V): 1,392 x 1,040
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.65 x 4.65
Aire Active, H x V (mm): 6.47 x 4.84
Taux d'Image (fps): 30.00
Profondeur de Pixel: 8/14 bit
Contrôle d'Exposition: 48µs - 500ms (video)
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 2.5
GPIOs: N/A
Synchronisation: N/A
Dimensions (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Poids (g): 340
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 64.6
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +70
GPIO Connector Type: None

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner