

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

# Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 3-3UR Lumenera

See More by [Teledyne DALSA](#)



Stock #33-276 3-4 JOURS

- 1 +

€4.925,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.925,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
USB 3.0

Type:  
Color Microscopy Camera

Fabricant:  
Teledyne Lumenera

Filetage:

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2 x ¼-20 (Integrated into Housing)                                  |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                             |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>INFINITY                              |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>INFINITY3-3UR                           |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony ICX674                        |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CCD                             |
| <b>Type d'Obturateur:</b><br>Global                                 |
| <b>Type de Capteur:</b><br>2/3"                                     |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>2.80                             |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>1,936 x 1,456                             |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>4.54 x 4.54                  |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>8.79 x 6.61                      |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>53.00                                 |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/14 bit                             |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>23µs - 1.3s (video)                |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                    |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>6                          |
| <b>GPIOs:</b><br>N/A                                                |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO)                  |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount) |
| <b>Poids (g):</b><br>340                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                          |
| <b>Housing:</b><br>Full                                             |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Side Panel               |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>68.8                                |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-30 to +70                  |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin Hirose (MRX)                   |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |