

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

M34 X 0,5, Filtre Polarisant Lineaire Monte



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock #64-897 FIN DE SÉRIE CONTACT

1

€16,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€16,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
30.00

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
36.00

Rapport d'Extinction:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm

Approx. 600:1 at 700nm
Filetage Filtre: M34 x0.50
Substrat: ☐ Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Type: Mounted Imaging Filter
Construction: Dichroic
Épaisseur de Monture (mm): 8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner