

Filtre de Coupure UV/IR Monté M39 x 0,5



Stock **#49-811** 3-4 JOURS

1 **€199,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€199,00

Qté 10+

€183,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
33.8

Filetage Filtre:
M39 x0.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
690.00

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

390.00
Indice de Réfraction n_d: 1.52 Substrate, Varies by Layer
Remarque: AR Coating: Both Surfaces Multi-Layer
Diamètre Externe (mm): 40.5
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.0
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur avec la Monture (mm): 6.4
Type: Mounted Imaging Filter

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme