

M55 x 0,75, Filtre Polarisant Linéaire Monté



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock **#36-442** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€20,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€20,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
51.00

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
57.00

Rapport d'Extinction:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm

Approx. 600:1 at 700nm
Filetage Filtre: M55 x0.75
Substrat: ☐ Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Type: Mounted Imaging Filter
Construction: Dichroic
Épaisseur de Monture (mm): 8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner