

Filtre de Coupure IR Monté M58 x 0,75



Stock **#54-747** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€85,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€85,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
52.8

Filetage Filtre:
M58 x 0.75

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
750.00

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT KG3](#)

Indice de Réfraction n_d:
1.52

Remarque: AR Coating: Both Surfaces Multilayer Broadband AR
Diamètre Externe (mm): 60.0
Substrat:  Schott KG-3
Épaisseur du Substrat (mm): 2.0
Qualité de Surface: 60-40
Epaisseur avec la Monture (mm): 7.0
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 2.7
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme