

## Pieds Amortisseurs en Sorbothane M6 x 1,0 (lot de 4)



Stock #56-923 **20+ In Stock**

- 1 + €48<sup>25</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-2	€48,25 prix unitaire
Qté 3+	€42,80 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Metric **Type:**

Thread Type: M6 **Remarque:**

### Propriétés physiques et mécaniques

25.40 **Épaisseur (mm):**

Sorbothane **Construction:**

38.10 **Diamètre (mm):**

30-65 / bumper **Capacité de Charge (lbs):**

## Filetage & montage

12.7 **Longueur de Filetage (mm):**

## Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Conforme](#) **Reach 211:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d'efficacité d'absorption) et dissipent l'énergie (70% d'humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d'autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l'équipement jusqu'à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane 1/4-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d'épaisseur. Le haut de l'hémisphère est collant alors que l'autre est feutre. Monture 1/4-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d'épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.