

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Pieds Amortisseurs en Sorbothane M6 x 1,0 (lot de 4)



Stock **#56-923** 14 In Stock

-

1

+

€48²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€48,25 prix unitaire
Qté 3+	€42,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Metric	
	Remarque:
Thread Type: M6	

Propriétés physiques et mécaniques

25.40	Épaisseur (mm):
Sorbothane	Construction:
38.10	Diamètre (mm):
30-65 / bumper	Capacité de Charge (lbs):

Filetage & montage

12.7	Longueur de Filetage (mm):
------	----------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 211:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d'efficacité d'absorption) et dissipent l'énergie (70% d'humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d'autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l'équipement jusqu'à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane 1/4-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d'épaisseur. Le haut de l'hémisphère est collant alors que l'autre est feutre. Monture 1/4-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d'épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.