

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre de Coupure UV/VIS, Passage IR, Monte M62.0 x 0,75 (R-72)



Stock #64-888 3-4 JOURS

1 €143,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€143,00

Qté 10+

€131,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
56.8

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Filetage Filtre:
M62 x 0.75

Longueur d'Onde de Coupure (nm):

2,750.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 720.00
Numéro de Verre/Filtre: R-72
Indice de Réfraction n _d : 1.55
Épaisseur de Monture (mm): 7.4 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 8.0
Remarque: AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 64.5
Substrat:  Hoya R-72
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.0
Type: Mounted Imaging Filter

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner