

M67 x 0,75, Filtre Polarisant Linéaire Monté



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock **#64-900** ☐ En Stock

-

1

+

€62,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€62,00

Qté 10+

€58,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
62.00

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
70.00 +0/-0.2

Rapport d'Extinction: Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm
Filetage Filtre: M67 x0.75
Substrat: ☐ Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Type: Mounted Imaging Filter
Construction: Dichroic
Épaisseur de Monture (mm): 9 ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 11

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner